FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F837 304 CW / CW1 #0-80X3/16 ft**

Cikkszám	U51041.006.0018
Márka	-
UBB	500621263754
UNSPSC	31161605
EAN	8717077386716
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	NO.0
Hossz	3/16 Inch
Osztály	CW / CW1
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F837 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Fine
Info	ft = végigmenetes

Szabványok

ASME	B18.3

Műszaki **specifikációk**

A	0.096
H	0.06
J	0.05
LT (min.)	0.5
Menetek per hüvelyk	80

Műszaki **rajz**

