



## Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F837 304 CW / CW1 #0-80X5/16 ft

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | U51041.006.0031          |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 500621263911             |
| UNSPSC    | 31161605                 |
| EAN       | 8717077386730            |
| csom. 100 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Átmérő                   | NO.0                  |
| Hossz                    | 5/16 Inch             |
| Osztály                  | CW / CW1              |
| Behajtási tulajdonságok  | Hatlapú bemélyedés    |
| Fej alak                 | Trapézfej             |
| Anyag                    | Rozsdamentes acél     |
| Anyag, műszaki jellemzők | ASTM F837 304         |
| Menetirány               | Jobb                  |
| Menetek                  | Unified National Fine |
| Info                     | ft = végigmenetes     |

### Szabványok

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
|------|-------|

### Műszaki specifikációk

|                     |       |
|---------------------|-------|
| A                   | 0.096 |
| H                   | 0.06  |
| J                   | 0.05  |
| LT (min.)           | 0.5   |
| Menetek per hüvelyk | 80    |

### Műszaki rajz

