

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F837 304 CW / CW1 #0-80X3/4



Cikkszám	U51041.006.0075
Márka	-
UBB	500621264331
UNSPSC	31161605
EAN	8717077386778
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Osztály	CW / CW1
Átmérő	#0
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Hosszúság (L) (Inch - ft)	3/4
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	ASTM F837 304
Menetirány	Jobb
TPI	80
Info	ft = végigmenetes

Szabványok

ASME	B18.3
------	-------

Műszaki specifikációk

A	0,096
H	0.06
J	0,05
L _T (min.)	0.5
Menetek per hüvelyk	80

Műszaki rajz

