



Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 (#10)1/4X5/8

Cikkszám	U51044.025.0062
Márka	-
UBB	500624175682
UNSPSC	31161605
EAN	8715492895769
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz	5/8 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Cylindrical Knurled
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F879 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse

Info

A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő. Ezeket a csavarokat nem kötelező jelöléssel ellátni. A fej kedvezőtlen arányai miatt ezeknek a kötélemeknek kisebb a teherbírásuk. Figyelem: Mivel ezeknek a csavaroknak a menettolerancia osztálya 3A, a horganyzás

Szabványok

ASME	B18.3
BS	2470

miatt problémák
adódhatnak a menet
illeszkedésével.

FABORY

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.375
D	0.25
D1	0.19
E	0.375
H (max.)	0.188
J	0.125
Menetek per hüvelyk	24
D (min.)	0.246
D (max.)	0.248

Műszaki rajz

