FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású,** illesztő **csavar, UNC ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 (#10)1/4X1.1/4**

Cikkszám	U51044.025.0125
Márka	-
UBB	500624175922
UNSPSC	31161605
EAN	8715492895790
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Hossz	1.1/4 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Cylindrical Knurled
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F879 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse
Info	A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.Ezeket a csavarokat nem kötelező jelöléssel ellátni.A fej kedvezőtel arányai miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a teherbírásuk.Figyelem: Mivel ezeknek a csavarokank a menettolerancia osztálya 3A,

Szabványok

BS	2470
ASME	B18.3

a horganyzás miatt problémák adódhatnak a menet illeszkedésével.

Műszaki **specifikációk**

A (max.)	0.375
D	0.25
D1	0.19
E	0.375
H (max.)	0.188
J	0.125
Menetek per hüvelyk	24
D (min.)	0.246
D (max.)	0.248

Műszaki **rajz**

