



Csavar lapos-süllyesztett fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #10-24X7/8

Cikkszám	U51110.019.0087
Márka	-
UBB	500624985353
UNSPSC	31161504
EAN	8717077790643
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.10
Hossz	7/8 Inch
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F837 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	24

Info

Screws with
diameter $\leq$ No.5 and
length $\leq$ 1.1/8 inch
are fully threaded,
longer screws are
threaded 1 inch
min. Screws with
diameter No.5 and
length $\leq$ 2 inch are
fully threaded, longer
screws are threaded
1.1/2 inch min.

Szabványok

ASME	B18.6.3
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.362
H (max.)	0.116
J (max.)	0.067
T (max.)	0.053

Műszaki rajz

