


Csavar D fejű UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #8-32X1/4



Cikkszám	U51122.016.0025
Márka	-
UBB	500625004881
UNSPSC	31161504
EAN	8717077793842
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.8
Hossz	1/4 Inch
Behajtási tulajdonságok	Phillips
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F837 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	32

Info	Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
------	--

Szabványok

ASME	B18.6.3
------	---------

A (max.)	0.322
H (max.)	0.115
Kereszthornyok száma	2

FABORY

