



Csavar kerek fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) 3/8-16X3 Inch

Cikkszám	U51213.037.0300
Márka	-
UBB	500625031447
UNSPSC	31161504
EAN	8717077798489
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3/8 Inch
Hossz	3 Inch
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Félgömbölyű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F837 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	16

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Szabványok

ASME	B18.6.3
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.708
H (max.)	0.256
J (max.)	0.094
T (max.)	0.155

Műszaki rajz

