




Csavar D fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #6-32X3/8

Cikkszám	U51215.013.0037
Márka	-
UBB	500625031934
UNSPSC	31161504
EAN	8712423001923
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.6
Hossz	3/8 Inch
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Truss head
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F837 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	32

Info
Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Szabványok

ASME B18.6.3

A (max.)	0.321
H (max.)	0.086
J (max.)	0.048
T (max.)	0.05

