




**Csavar lapos-süllyesztett
fejű UNC ASME
B18.6.3 ASME B18.6.3
Rozsdamentes acél A2 (AISI
304/18-8) #2-56X1/8**

Cikkszám	U51300.008.0012
Márka	-
UBB	500625035240
UNSPSC	31161504
EAN	8715492970442
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.2
Hossz	1/8 Inch
Behajtási tulajdonságok	Phillips
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F837 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	56

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Szabványok

ASME	B18.6.3
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.162
H (max.)	0.051
Kereszthornyok száma	1

Műszaki rajz

