



Hatlapú belső kulcsnyílású, sülyesztett fejű csavar, UNF ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1 #1-72X3/16 ft

Cikkszám	U51566.007.0018
Márka	-
UBB	500621337939
UNSPSC	31161518
EAN	8717077394223
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.1
Hossz	3/16 Inch
Osztály	CW / CW1
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F879 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Fine

Info
ft = végigmenetesA kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a horganybevonás

Szabványok

ASME	B18.3
------	-------

Műszaki specifikációk

A	0.168
H	0.054
J	0.05
LT (min.)	0.62
Menetek per hüvelyk	72

Műszaki rajz

