



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNF ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X1.1/4

Cikkszám	U51566.019.0125
Márka	-
UBB	500621339422
UNSPSC	31161518
EAN	8717077394377
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.10
Hossz	1.1/4 Inch
Osztály	CW / CW1
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F879 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Fine

Info

ft = végigmenetesA
kedvezőtlen
fejkiképzés
révén, ezeknek
a kötőelemeknek
csökkentett a
terhelhetősége.FIGYELEM:
mivel a gyártmány
szabványos
tűrése 3A a
menetméretekhez
egészen 1
hüvelyk méretig, a
horganybevonás

Szabványok

ASME	B18.3
------	-------

Műszaki specifikációk

A	0.411
H	0.127
J	0.125
LT (min.)	0.88
Menetek per hüvelyk	32

Műszaki rajz

