



Csavar D fejű UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #10-32X5/8

Cikkszám	U51862.019.0063
Márka	-
UBB	500629065110
UNSPSC	31162400
EAN	8712423001565
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.10
Hossz	5/8 Inch
Behajtási tulajdonságok	Phillips
Fej alak	Truss head
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F837 304
Menetirány	Jobb
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	24

Info
Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Szabványok

ASME B18.6.3

A (max.)	0.448
H (max.)	0.118
Kereszthornyok száma	2

FABORY

