

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M5X30

Artikelnummer 01000.050.030

Merk -

UBB 950351001306

UNSPSC 31161620

EAN 8715492006905

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	30
P	0.8
s	8

Technische tekening

