

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M5X40

Artikelnummer	01000.050.040
Merk	-
UBB	950351001553
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006929
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	40
P	0.8
s	8

Technische tekening

