

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M6X55

Artikelnummer 01000.060.055

Merk -

UBB 950351002544

UNSPSC 31161620

EAN 8715492007094

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	55
P	1
s	10

Technische tekening

