

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M7X60

Artikelnummer	01000.070.060
Merk	-
UBB	950351003534
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007322
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	26
b (min.): $L \leq 125$ mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	60
P	1
s	11

Technische tekening

