


## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M8X35



Artikel nummer 01000.080.035

Merk -

UBB 950351003617

UNSPSC 31161620

EAN 8715492007360

PKG. van 200 Alleen volledige  
 verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	35

### Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	28
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
k	5.3
P	1.25
s	13

### Technische tekening

