


Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M8X60



Artikel nummer	01000.080.060
Merk	-
UBB	950351004110
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007414
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	60

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	28
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Technische tekening

