

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M8X70



Artikel nummer	01000.080.070
Merk	-
UBB	950351004375
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007438
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	70

### Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	28
b (min.): L ≤ 125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13

### Technische tekening

