

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M8X90

Artikelnummer	01000.080.090
Merk	-
UBB	950351004607
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007476
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	90
P	1.25
s	13

Technische tekening

