

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M8X110

Artikelnummer 01000.080.110

Merk -

UBB 950351004862

UNSPSC 31161620

EAN 8715492007506

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	110
P	1.25
s	13

Technische tekening

