

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M10X80

Artikelnummer 01000.100.080

Merk -

UBB 950351006198

UNSPSC 31161620

EAN 8715492007698

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	80
P	1.5
s	17

Technische tekening

