

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M10X100



Artikel nummer	01000.100.100
Merk	-
UBB	950351006438
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007735
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	17
Diameter (d-D)	M10
Lengte (L) (mm)	100

### Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L > 200mm	45
b (min.): L ≤ 125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

### Technische tekening

