

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M10X150



Artikel nummer	01000.100.150
Merk	-
UBB	950351006925
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007797
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	17
Diameter (d-D)	M10
Lengte (L) (mm)	150

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Technische tekening

