

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M10X200

Artikelnummer 01000.100.200

Merk -

UBB 950351007261

UNSPSC 31161620

EAN 8715492007865

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	200
P	1.5
s	17

Technische tekening

