

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X40

Artikelnummer	01000.120.040
Merk	-
UBB	500621727428
UNSPSC	31161620
EAN	8715494501675
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Technische tekening

