

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X140

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01000.120.140                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351008665                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492008091                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M12                    |
| Lengte               | 140 mm                 |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |

### Technische specificatie

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 36   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 49   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 30   |
| d-D                                | M12  |
| k                                  | 7.5  |
| L (mm)                             | 140  |
| P                                  | 1.75 |
| s                                  | 19   |

### Technische tekening

