

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X200

Artikelnummer 01000.120.200

Merk -

UBB 950351009168

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008152

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	200
P	1.75
s	19

Technische tekening

