

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X260

Artikelnummer	01000.120.260
Merk	-
UBB	950351009408
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008206
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	260 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	260
P	1.75
s	19

Technische tekening

