FABORY

# Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X70

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01000.140.070 |
| Merk | - |
| UBB | 950351903881 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492008282 |
| PKG. van 50 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M14 |
| Lengte | 70 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Blank |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| DIN | 931 |
| NF | E25-112 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |
| ISO | 4014 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 40 |
| b (min.): L200mm | 53 |
| b (min.): L≤125mm | 34 |
| d-D | M14 |
| k | 8.8 |
| L (mm) | 70 |
| P | 2 |
| s | 22 |

## Technische tekening

