


Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X75



Artikel nummer	01000.140.075
Merk	-
UBB	950351010133
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008299
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	22
Diameter (d-D)	M14
Lengte (L) (mm)	75

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	40
b (min.): $L > 200\text{mm}$	53
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	34
k	8.8
P	2
s	22

Technische tekening

