

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X100

Artikelnummer	01000.140.100
Merk	-
UBB	950351010471
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008336
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	100
P	2
s	22

Technische tekening

