

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X120

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01000.140.120                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351010620                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492008350                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M14                    |
| Lengte               | 120 mm                 |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |

### Technische specificatie

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 40  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 53  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 34  |
| d-D                                | M14 |
| k                                  | 8.8 |
| L (mm)                             | 120 |
| P                                  | 2   |
| s                                  | 22  |

### Technische tekening

