

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X140

Artikelnummer	01000.140.140
Merk	-
UBB	950351010885
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008374
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	140
P	2
s	22

Technische tekening

