

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X150

Artikelnummer 01000.140.150

Merk -

UBB 950351010968

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008381

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	150
P	2
s	22

Technische tekening

