

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X65

Artikelnummer 01000.160.065

Merk -

UBB 950351011537

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008527

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	65
P	2
s	24

Technische tekening

