

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X85

Artikelnummer 01000.160.085

Merk -

UBB 952351146834

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008565

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	85 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	85
P	2
s	24

Technische tekening

