

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X100

Artikelnummer 01000.160.100

Merk -

UBB 950351012030

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008589

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	100
P	2
s	24

Technische tekening

