

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X110

Artikelnummer	01000.160.110
Merk	-
UBB	950351012113
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008596
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	110
P	2
s	24

Technische tekening

