

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X150

Artikelnummer 01000.160.150

Merk -

UBB 950351012527

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008633

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

Technische tekening

