

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M16X160



Artikel nummer	01000.160.160
Merk	-
UBB	950351012600
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008640
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M16
Lengthe (L) (mm)	160

### Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

### Technische tekening

