

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X270

Artikelnummer 01000.160.270

Merk -

UBB 952351313806

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008756

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	270 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	270
P	2
s	24

Technische tekening

