

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X360

Artikelnummer 01000.160.360

Merk -

UBB 952351314143

UNSPSC 31161620

EAN 8715492008817

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	360 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	360
P	2
s	24

Technische tekening

