

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X120

Artikelnummer	01000.180.120
Merk	-
UBB	950351014275
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008947
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	120
P	2.5
s	27

Technische tekening

