

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X140



Artikelnummer	01000.180.140
Merk	-
UBB	950351014432
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008978
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M18
Lengte (L) (mm)	140

### Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	48
b (min.): $L > 200\text{mm}$	61
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	42
k	11.5
P	2.50
s	27

### Technische tekening

