FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X180

Artikelnummer	01000.180.180
Merk	-
UBB	950351014762
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009012
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	180
P	2.5
s	27

Technische tekening

