

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X280

Artikelnummer 01000.180.280

Merk -

UBB 950351015264

UNSPSC 31161620

EAN 8715492009081

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	280 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L \geq 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	280
P	2.5
s	27

Technische tekening

