

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X75

Artikelnummer	01000.200.075
Merk	-
UBB	950351015678
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009173
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	75
P	2.5
s	30

Technische tekening

