

## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M20X90



Artikel nummer	01000.200.090
Merk	-
UBB	950351015835
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009203
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M20
Lengte (L) (mm)	90

### Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

### Technische tekening

